

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR14ABBE1/10m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Raccord process	G 1/4 filetage extérieur
-----------------	--------------------------

Application

Application	zones explosibles zone 1
Température du fluide [°C]	-25...80
Tenue en pression [bar]	30

Liquides

Application	zones explosibles zone 1
Température du fluide [°C]	-25...80

Milieu gazeux

Température du fluide [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Données électriques

Raccordement au boîtier électronique	VS 0100 Ex
--------------------------------------	------------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60

Milieu gazeux

Plage de réglage [cm/s]	5...1500
-------------------------	----------

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide [K/min]	15
--	----

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Liquides

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Milieu gazeux

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Conditions d'utilisation

Protection	IP 67
------------	-------


ST2212



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR14ABBE1/10m

Données mécaniques	
Boîtier	Sonde filetage
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process	G 1/4 filetage extérieur
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 10 m, Silflex-PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 4 x 0,25 mm²	
Raccordement	



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
GN =	vert
WH =	blanc
YE =	jaune