




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit			
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1	
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur	
Application			
Fluides		Liquides	
Température du fluide	[°C]	-25...80	
Tenue en pression	[bar]	30	
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	20...36 DC	
Consommation	[mA]	< 45	
Protection inversion de polarité		non	
Retard à la disponibilité	[s]	< 20	
Entrées/sorties			
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1	
Sorties			
Nombre total de sorties		1	
Sortie signal		signal de commutation	
Technologie		PNP	
Nombre des sorties TOR		1	
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	

ST3601



Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	400
Résistance courts-circuits		non
Protection surcharges		non
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	15
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Logiciel / programmation		
Sensibilité		potentiomètre
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	60 x 41 x 83
Matières		PBT GF20
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4305/303)
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Accessoires		
Fourniture		joints d'étanchéité: 2 x AMF 30 tournevis
Remarques		
Quantité		1 pièces

ST3601





Capteur de débit

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir