

ST3610




Capteur de débit

SCN12ABAFPKG/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5000 + E40127

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process	1/2" NPT

Application

Fluides	Liquides
Température du fluide [°C]	-25...80
Tenue en pression [bar]	30

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	20...36 DC
Consommation [mA]	< 45
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	< 20

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
-------------------------------	---------------------------

Sorties

Nombre total de sorties	1
Sortie signal	signal de commutation
Technologie	PNP

ST3610



Capteur de débit

SCN12ABAFPKG/PH

Nombre des sorties TOR		1	
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		400	
Protection courts-circuits		oui	
Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Plage de réglage [cm/s]		3...300	
Meilleure sensibilité [cm/s]		3...60	
Exactitude / dérives			
Gradient de température maxi du fluide [K/min]		15	
Temps de réponse			
Temps de réponse [s]		1...10	
Logiciel / programmation			
Sensibilité		potentiomètre	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante [°C]		-20...80	
Protection		IP 67	
Données mécaniques			
Matières		PBT GF20	
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4305/303)	
Raccord process		1/2" NPT	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Fonction	11 x LED
Remarques			
Quantité		1 pièces	

ST3610



Capteur de débit

SCN12ABAFPKG/PH

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir