


ST3651



Capteur de débit

SCR12ABAASI /US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Raccord process G 1/2 filetage extérieur

Application

Fluides Liquides

Tenue en pression [bar]

30

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC

Consommation [mA] < 45

Classe de protection II

Protection contre l'inversion de polarité oui

Retard à la disponibilité [s] < 20

Sorties

Technologie AS-i

Protection surcharges oui

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de réglage [cm/s] 3...300

Meilleure sensibilité [cm/s] 3...60

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide [K/min] 15

ST3651




Capteur de débit

SCR12ABAASI /US-100

Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Logiciel / programmation		
Sensibilité		potentiomètre
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Protection		IP 67
Classification AS-i		
Configuration E/S AS-i	[hex]	1
Code ID AS-i	[hex]	1
Données mécaniques		
Matières		PBT GF20
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4305/303)
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Accessoires		
Fourniture		joints d'étanchéité: 2 x AMF 30 tournevis
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

