ST3653


Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5006 + E40107

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process		1/2" NPT
Application		
Application		Haute pression
Fluides		Liquides
Température du fluide	[°C]	-25...60
Tenue en pression	[bar]	300
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	70...140 AC
Consommation	[mA]	< 40
Retard à la disponibilité	[s]	< 20
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		1
Sortie signal		signal de commutation
Technologie		relais
Nombre des sorties TOR		1


ST3653

Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

Fonction de sortie			normalement ouvert
Protection courts-circuits			non
Etendue de mesure / plage de réglage			
Plage de réglage	[cm/s]		3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]		3...60
Exactitude / dérives			
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]		300
Temps de réponse			
Temps de réponse	[s]		1...10
Logiciel / programmation			
Sensibilité			potentiomètre
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]		-20...60
Protection			IP 67
Données mécaniques			
Matières			PBT GF20
Matières en contact avec le fluide			inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process			1/2" NPT
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Fonction	11 x LED
Remarques			
Quantité			1 pièces
Raccordement électrique			

Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C



ST3653

Capteur de débit

SCN12ADBAKOW/LS

Raccordement

