




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR12ABBE1/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Application		
Application		zone 1 Ex
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	30
Liquides		
Application		zone 1 Ex
Température du fluide	[°C]	-25...80
Milieu gazeux		
Température du fluide	[°C]	-25...80
Données électriques		
Raccordement au boîtier électronique		VS 0100 Ex
Etendue de mesure / plage de réglage		
Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	200...2000
Meilleure sensibilité	[cm/s]	100...800
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	15

ST3211



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR12ABBE1/6M

Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		Sonde filetage
Matières		inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 6 m, PUR; 4 x 0,34 mm²		
Raccordement		



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
GN =	vert
WH =	blanc
YE =	jaune