


Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR12ZBB

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives


Caractéristiques du produit

Raccord process	G 1/2 filetage extérieur
-----------------	--------------------------

Application

Application	haute plage de température
-------------	----------------------------

Fluides	Liquides; Milieu gazeux
---------	-------------------------

Tenue en pression [bar]	30
-------------------------	----

Liquides

Application	haute plage de température
-------------	----------------------------

Température du fluide [°C]	0...120
----------------------------	---------

Milieu gazeux

Température du fluide [°C]	0...100
----------------------------	---------

Données électriques

Raccordement au boîtier électronique	VS 0100
--------------------------------------	---------

Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides

Plage de réglage [cm/s]	3...300
-------------------------	---------

Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60
------------------------------	--------

Milieu gazeux

Plage de réglage [cm/s]	5...1500
-------------------------	----------

Exactitude / dérives

Gradient de température maxi du fluide [K/min]	15
--	----


ST3300



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR12ZBB

Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		Sonde filetage
Matières		inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process		G 1/2 filetage extérieur
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, silicone; Longueur de câble max.: 100 m; 4 x 0,25 mm²		
Raccordement		



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
GN =	vert
WH =	blanc
YE =	jaune