




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR34ABA/US-100-H

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Raccord process		G 3/4 filetage extérieur
Application		
Application		haute plage de température
Fluides		Liquides; Milieu gazeux
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	30
Liquides		
Application		haute plage de température
Température du fluide	[°C]	-25...80
Milieu gazeux		
Température du fluide	[°C]	-25...80
Données électriques		
Raccordement au boîtier électronique		VS 0100
Etendue de mesure / plage de réglage		
Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	5...1500
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide	[K/min]	15

ST4004



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR34ABA/US-100-H

Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		Sonde filetage
Matières		inox (1.4305/303)
Raccord process		G 3/4 filetage extérieur
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m



Raccordement

