


Capteur de débit à ultrasons

SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1	
Etendue de mesure	0...50 l/min	0...3 m³/h
Raccord process	taraudage G 3/4 joint plat	

Application

Système	contacts dorés	
Application	Fonction totalisateur; pour les applications industrielles	
Montage	raccordement au tuyau par adaptateur	
Fluides	eau; solutions glycolées; lubrifiants; huiles	
Remarque sur les fluides	huiles de faible viscosité : 7...40 mm²/s (40 °C) huiles de haute viscosité: 30...68 mm²/s (40 °C)	
Température du fluide [°C]	-10...80	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	19...30 DC; (selon TBTS/TBTP)	
Consommation [mA]	100	
Résistance d'isolation min. [MΩ]	100; (500 V DC)	
Classe de protection	III	
Protection contre l'inversion de polarité	oui	
Retard à la disponibilité [s]	10	

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1	
-------------------------------	--	--



Capteur de débit à ultrasons

SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF

Entrées		
Entrées	remise à zéro du compteur	
Sorties		
Nombre total de sorties	2	
Sortie signal	signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; (configurable)	
Technologie	PNP/NPN	
Nombre des sorties TOR	2	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250; (par sortie)	
Nombre des sorties analogiques	1	
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20; (possibilité de mise à l'échelle)	
Charge maxi [Ω]	500	
Sortie analogique (tension) [V]	0...10; (possibilité de mise à l'échelle)	
Résistance de charge min. [Ω]	2000	
Sortie impulsionnelle	valeur du compteur volumétrique	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Etendue de mesure	0...50 l/min	0...3 m³/h
Plage d'affichage	0...60 l/min	0...3,6 m³/h
Résolution	0,1 l/min	0,005 m³/h
Point de consigne haut SP	0,1...50 l/min	0,005...3 m³/h
Point de consigne bas rP	0...49,9 l/min	0...2,995 m³/h
Valeur minimum de la sortie analogique ASP	0...40 l/min	0...2,4 m³/h
Valeur maximum de la sortie analogique AEP	10...50 l/min	0,6...3 m³/h
Débit max.	60 l/min	3,6 m³/h
En pas de	0,1 l/min	0,005 m³/h
Surveillance du débit		
Valeur de l'impulsion	0,1 l...1 000 000 m³	
Durée d'impulsions [s]	0,05...2	
Surveillance de la température		
Etendue de mesure [°C]	-10...80	
Résolution [°C]	0,2	
Point de consigne haut SP [°C]	-9,8...80	
Point de consigne bas rP [°C]	-10...79,8	
Sortie analogique/valeur min [°C]	-10...62	
Sortie analogique/valeur max [°C]	8...80	
En pas de [°C]	0,2	



Capteur de débit à ultrasons

SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF

Exactitude / dérives		
Surveillance du débit		
Précision (dans la plage de mesure)	eau: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glycol (35 %), huile (viscosité 68 mm²/s à 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW)	
Répétabilité	0,1 l/min; 6 l/h; 0,006 m³/h	
Surveillance de la température		
Précision [K]	± 3 (Q > 1 l/min)	
Temps de réponse		
Surveillance du débit		
Temps de réponse [s]	0,25; (dAP = 0)	
Temporisation réglable dS, dr [s]	0...50	
Amortissement valeur process dAP [s]	0...1	
Surveillance de la température		
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	T09 = 70 (Q > 5 l/min); (eau)	
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage	Surveillance du débit; compteur totalisateur; Compteurs afficheurs avec présélection; Surveillance de la température	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-10...60	
Température de stockage [°C]	-25...80	
Protection	IP 67	
Tests / Homologations		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
Homologation CPA	numéro du modèle	001US
	classe de précision	3
	erreur max. admissible	-
	Q (min)	0,5 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	3 m³/h
Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	20 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années]	175	
Directive relative aux équipements sous pression	règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande	
Données mécaniques		
Poids [g]	1551,5	
Matières	boîtier: AlMgSi0,5 anodisé; joint d'étanchéité: FKM; PA 6.6; film de protection: PA	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200	

SU7000



Capteur de débit à ultrasons

SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF

Raccord process	taraudage G 3/4 joint plat
-----------------	----------------------------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Unité d'affichage	6 x LED, vert (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
	Indication de commutation	2 x LED, jaune
	Valeurs mesurées	affichage alphanumérique, 4 digits
	Programmation	affichage alphanumérique, 4 digits

Accessoires

Fourniture	joints d'étanchéité: 2, Centellen
Accessoires en option	adaptateur pour tuyau: 1 x R1/2, inox, E40178
	adaptateur pour tuyau: 1 x R1/2, laiton, E40151

Remarques


Remarques	MW = Valeur mesurée
	MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
	étanchéité: seulement avec joints d'étanchéité Centellen fourni
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, recouvert d'Optalloy; Contacts: dorées



Raccordement




OUT1:	Sortie de commutation Surveillance du débit Sortie impulsionnelle compteur totalisateur sortie signal Compteurs afficheurs avec présélection
OUT2/InD:	Sortie de commutation Surveillance du débit / Surveillance de la température Sortie analogique Surveillance du débit / Surveillance de la température Entrée remise à zéro du compteur



Diagrammes et courbes

Perte de pression



dP Perte de pression

Q débit