


TS2689



Sonde de température à visser avec câble

TS-200KLM06...../US



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-40...90 °C	-40...194 °F
Raccord process	taraudage M6 filetage extérieur	

Application

Elément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
Montage	Capteur de contact pour des corps solides

Données électriques

Classe de protection	III
----------------------	-----

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	-40...90 °C	-40...194 °F
-------------------	-------------	--------------

Exactitude / dérives

Précision	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------	-----	-----------------------------------

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	3 / 9; (selon DIN EN 60751)
--------------------------------------	-----	-----------------------------

Conditions d'utilisation

Protection	IP 67
------------	-------

Tests / Homologations

MTTF	[Années]	11415,5
------	----------	---------

Données mécaniques

Poids	[g]	86,75
Boîtier	Capteur à visser	
Dimensions	[mm]	M6 / L = 26
Désignation du filetage	M6	
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Raccord process	taraudage M6 filetage extérieur	

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Sonde de température à visser avec câble

TS-200KLKM06...../US

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

