


# TS2069



## Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KLKD10-...../US/



| Caractéristiques du produit              |                                                                  |              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Etendue de mesure                        | -40...90 °C                                                      | -40...194 °F |
| Raccord process                          | Ø 10 mm                                                          |              |
| Application                              |                                                                  |              |
| Système                                  | contacts dorés                                                   |              |
| Elément de mesure                        | 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)                      |              |
| Fluides                                  | milieux liquides et gazeux                                       |              |
| Tenue en pression [bar]                  | 160                                                              |              |
| Profondeur d'installation minimum [mm]   | 15                                                               |              |
| Données électriques                      |                                                                  |              |
| Classe de protection                     | III                                                              |              |
| Etendue de mesure / plage de réglage     |                                                                  |              |
| Etendue de mesure                        | -40...90 °C                                                      | -40...194 °F |
| Exactitude / dérives                     |                                                                  |              |
| Précision [K]                            | ± (0,15 K + 0,002 x t )                                          |              |
| Temps de réponse                         |                                                                  |              |
| Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 6 / 25; (selon DIN EN 60751)                                     |              |
| Conditions d'utilisation                 |                                                                  |              |
| Protection                               | IP 67                                                            |              |
| Tests / Homologations                    |                                                                  |              |
| MTTF [Années]                            | 11415,5                                                          |              |
| Données mécaniques                       |                                                                  |              |
| Poids [g]                                | 98                                                               |              |
| Boîtier                                  | Sonde                                                            |              |
| Dimensions [mm]                          | Ø 10                                                             |              |
| Matières                                 | inox                                                             |              |
| Matières en contact avec le fluide       | inox (1.4404 / 316L)                                             |              |
| Raccord process                          | Ø 10 mm                                                          |              |
| Diamètre de la sonde [mm]                | 10                                                               |              |
| Remarques                                |                                                                  |              |
| Remarques                                | Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation. |              |



## Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KLKD10-...../US/

Quantité

1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



### Raccordement

