




Capteur de température avec afficheur

TN-045K CBD18-MFPKG/US/



- 1 LED Unité d'affichage / Indication de commutation
- 2 affichage alphanumérique 4 digits rouge / vert
- 3 Boutons-poussoirs de programmation
- 4 partie supérieure du boîtier orientable 345°



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1	
Etendue de mesure	-50...150 °C	-58...302 °F
Interface de communication	IO-Link	
Raccord process	taraudage M18 x 1,5 Taraudage	
Longueur d'installation EL [mm]	45	
Application		
Système	contacts dorés	
Élément de mesure	1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Tenue en pression [bar]	300	
Profondeur d'installation minimum [mm]	12	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus)	
Consommation [mA]	< 50	



Capteur de température avec afficheur

TN-045KCB18-MFPKG/US/

Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	1
Chien de garde intégré	oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	--

Sorties

Nombre total de sorties	2
Sortie signal	signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable)
Technologie	PNP/NPN
Nombre des sorties TOR	1
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Nombre des sorties analogiques	1
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20
Charge maxi [Ω]	500
Sortie analogique (tension) [V]	0...10
Résistance de charge min. [Ω]	2000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Etendue de mesure / plage de réglage

Longueur de la sonde L [mm]	45
Etendue de mesure	-50...150 °C -58...302 °F
Réglage usine	-40...150 °C / -40...302 °F
Point de consigne haut SP	-49,8...150 °C -57,6...302 °F
Point de consigne bas rP	-50...149,8 °C -58...301,6 °F
Sortie analogique/valeur min	-50...145 °C -58...293 °F
Sortie analogique/valeur max	-45...150 °C -49...302 °F
En pas de	0,1 °C 0,1 °F

Résolution

Résolution sortie de commutation [K]	0,1
Résolution sortie analogique [K]	sortie courant: MS / 4096; sortie tension: MS / 3561
Résolution affichage [K]	0,1

Exactitude / dérives

Exactitude du seuil [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Précision sortie analogique [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Précision affichage [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)



Capteur de température avec afficheur

TN-045KCB18-MFPKG/US/

Coefficient de température [% du gain / 10 K]		0,1; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C)
Temps de réponse		
Temps de réponse dynamique T05 / T09		[s] 1 / 3; (selon DIN EN 60751)
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage		hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage
Interfaces		
Interface de communication		IO-Link
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link		1.1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante		[°C] -25...80
Température de stockage		[°C] -40...100
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM		DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Tenue aux chocs		DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations		DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF		[Années] 470
Homologation UL		N° d'agrément UL K013
Données mécaniques		
Poids		[g] 207
Boîtier		Forme compacte pour adaptateur
Matières		inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM 80 Shore A
Raccord process		taraudage M18 x 1,5 Taraudage
Longueur d'installation EL		[mm] 45
Afficheurs / éléments de service		
Indication		Unité d'affichage 2 x LED, vert Indication de commutation LED, jaune Valeurs mesurées affichage alphanumérique, rouge / vert 4 digits
Remarques		
Remarques		MS = échelle de mesure réglée Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Quantité		1 pièces

TN2511



Capteur de température avec afficheur


TN-045K CBD18-MFPKG/US/

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement



OUT1: Sortie de commutation / IO-Link
OUT2: Sortie analogique

Couleurs selon DIN EN 60947-5-2

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc