


TS0759



Sonde de température à visser avec câble

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Couple de serrage 1,5 Nm



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-30...180 °C	-22...356 °F
Raccord process	taraudage M5 filetage extérieur	

Application

Elément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
Montage	Capteur de contact pour des corps solides

Données électriques

Classe de protection	III
----------------------	-----

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	-30...180 °C	-22...356 °F
-------------------	--------------	--------------

Exactitude / dérives

Précision	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------	-----	-----------------------------------

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	3 / 8; (selon DIN EN 60751)
--------------------------------------	-----	-----------------------------

Conditions d'utilisation

Protection	IP 67
------------	-------

Tests / Homologations

MTTF	[Années]	10377,8
------	----------	---------

Données mécaniques

Poids	[g]	394,25
Boîtier		Capteur à visser
Dimensions	[mm]	M5 / L = 25,7
Désignation du filetage		M5
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Raccord process		taraudage M5 filetage extérieur

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------



Sonde de température à visser avec câble

TS-PT100-SCREW-IN M5

Raccordement électrique

Câble: 10 m, silicone

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

