




Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: TS2269

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-40...150 °C	-40...302 °F
Longueur d'installation EL [mm]	45	

Application

Système	contacts dorés	
Élément de mesure	1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe B)	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Profondeur d'installation minimum [mm]	15	

Données électriques

Classe de protection	III
----------------------	-----

Etendue de mesure / plage de réglage

Longueur de la sonde L	[mm]	45
Etendue de mesure	-40...150 °C	-40...302 °F

Exactitude / dérives

Précision [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
---------------	-----------------------------

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	3 / 10; (selon DIN EN 60751)
--	------------------------------

Conditions d'utilisation

Protection	IP 67
------------	-------

Données mécaniques

Poids [g]	103,6
Boîtier	Sonde
Dimensions [mm]	Ø 6 / L = 45
Matières	inox; FKM
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L)
Diamètre de la sonde [mm]	6
Longueur d'installation EL [mm]	45

Remarques

Remarques	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
-----------	--

TS2251



Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KCKD6.-...../US/ IV

Quantité

1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, FKM

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement

