


# TS2289



## Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KLKD6-...../US/



| Caractéristiques du produit          |                                                                  |                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Etendue de mesure                    | -40...90 °C                                                      | -40...194 °F                 |
| Raccord process                      | Ø 6 mm                                                           |                              |
| Application                          |                                                                  |                              |
| Système                              | contacts dorés                                                   |                              |
| Elément de mesure                    | 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)                       |                              |
| Fluides                              | milieux liquides et gazeux                                       |                              |
| Profondeur d'installation minimum    | [mm]                                                             | 15                           |
| Données électriques                  |                                                                  |                              |
| Classe de protection                 | III                                                              |                              |
| Etendue de mesure / plage de réglage |                                                                  |                              |
| Etendue de mesure                    | -40...90 °C                                                      | -40...194 °F                 |
| Exactitude / dérives                 |                                                                  |                              |
| Précision                            | [K]                                                              | ± (0,15 K + 0,002 x t )      |
| Temps de réponse                     |                                                                  |                              |
| Temps de réponse dynamique T05 / T09 | [s]                                                              | 3 / 10; (selon DIN EN 60751) |
| Conditions d'utilisation             |                                                                  |                              |
| Protection                           | IP 67                                                            |                              |
| Tests / Homologations                |                                                                  |                              |
| MTTF                                 | [Années]                                                         | 11415,5                      |
| Données mécaniques                   |                                                                  |                              |
| Poids                                | [g]                                                              | 82,2                         |
| Boîtier                              | Sonde                                                            |                              |
| Dimensions                           | [mm]                                                             | Ø 6 / L = 45                 |
| Matières                             | inox                                                             |                              |
| Matières en contact avec le fluide   | inox (1.4404 / 316L)                                             |                              |
| Raccord process                      | Ø 6 mm                                                           |                              |
| Diamètre de la sonde                 | [mm]                                                             | 6                            |
| Remarques                            |                                                                  |                              |
| Remarques                            | Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation. |                              |
| Quantité                             | 1 pièces                                                         |                              |



## Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KLKD6-...../US/

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



### Raccordement

