




Sonde de température avec câble et raccord process

TS-500KLKD6-...../US/



Caractéristiques du produit		
Etendue de mesure	-40...90 °C	-40...194 °F
Raccord process	Ø 6 mm	
Application		
Système	contacts dorés	
Elément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Profondeur d'installation minimum	[mm]	15
Données électriques		
Classe de protection	III	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Etendue de mesure	-40...90 °C	-40...194 °F
Exactitude / dérives		
Précision	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Temps de réponse		
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	3 / 10; (selon DIN EN 60751)
Conditions d'utilisation		
Protection	IP 67	
Tests / Homologations		
MTTF	[Années]	11415,5
Données mécaniques		
Poids	[g]	180,2
Boîtier	Sonde	
Dimensions	[mm]	Ø 6 / L = 45
Matières	inox	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L)	
Raccord process	Ø 6 mm	
Diamètre de la sonde	[mm]	6
Remarques		
Remarques	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.	
Quantité	1 pièces	



Sonde de température avec câble et raccord process

TS-500KLKD6-...../US/

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement

