


AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

Added Value package AS-i T5



- 1 Ansteuerung T5
- 2 Puck Distanzstück Schrauben
- 3 Magnetventil
- 4 Vorkonfektionierte Verbindungsleitung zum Magnetventil
- 5 FK-Abgriff

Produktmerkmale

Ausgangsfunktion	PNP
Schaltabstand [mm]	4

Elektrische Daten

Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	160
Betriebsspannung AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" gemäß cULus)

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
------------------------------	--

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	2
-------------------------------	---

Ausgänge

Anzahl der digitalen Ausgänge	1
Ausgangsfunktion	PNP

Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm]	4
--------------------	---



AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische
Schwenkantriebe

Added Value package AS-i T5

AS-i Kennwerte	
AS-i Version	2.1
AS-i Profil	S-7.A.E
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	7
AS-i ID-Code [hex]	A.E
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	1098,5
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Lochpaarabstand [mm]	130
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm]	30
Zubehör	
Lieferumfang	Doppelsensor mit Aktuatoranschlutung: 1, AC2316
	Schaltnocken: 1, E17328
	Flachkabelabgriff: 1, E75471
	Magnetventil: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	Schalldämpfer: 2, 0014600
	Verbindungskabel: 1, E10818
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss - Buchse	
Ausgänge	
3	Externe Spannung -
4	Schaltausgang 1 +
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Anschluss	
Anschluss	
1	AS-i +
3	AS-i -