




AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67



- 1 Beschriftungsfeld
2 Fixierung Infrarotadapter



Einsatzbereich		
Applikation		Feldmontage
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	157
Verpolungsschutz		ja
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	24...30 DC; (AUX)
Zusätzliche Spannungsversorgung		optional
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung	[mA]	550; (AUX)
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der analogen Ausgänge: 4
Eingänge		
Genauigkeit Analogeingang	[%]	0,5
Ausgänge		
Anzahl der analogen Ausgänge		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuator)
Analogausgang Spannung	[V]	0...10
Min. Lastwiderstand	[Ω]	1200
Auflösung Analogausgang		16 (1 bit = 1 mV)



AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Aktuatorversorgung der Ausgänge		AS-i / AUX	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70	
Lagertemperatur	[°C]	-20...85	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90; (nicht kondensierend)	
Max. Höhe über NN	[m]	2000	
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV	EN 50295		
	EN 61000-6-4	: 2001	
	EN 61000-6-2	: 2001	
MTTF	[Jahre]	145	
AS-i Kennwerte			
AS-i Adressierung		Adressierbuchse; IR-Adressierung möglich	
AS-i Master Profil		M3; M4	
AS-i Profil		S-7.3.6	
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7	
AS-i ID-Code	[hex]	3.6	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	219,3	
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK-/FK-E-Unterteilen	
Werkstoffe		PBT	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,6...0,8	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige	Analogsignal	LED, gelb Kanäle AO1...AO4	
	Betrieb	LED, grün AS-i, AUX	
	Fehler	LED, rot	
Elektrischer Anschluss			
Modulanschluss		Flachkabel	
Zubehör			
Zubehör optional		Modulunterteil	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	




AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: M12; Codierung: A



1	AO+ Analogausgang
2	n.c.
3	AO- Analogausgang 0V
4	n.c.
5	Funktionserde