




AS-Interface Schaltschrankmodul

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



1 Adressierbuchse



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 235
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Watchdog integriert		ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
------------------------------	--

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	4; (bidirektional)
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Spannungsversorgung	[V] 20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA] 200
Eingangsstrom High	[mA] > 5
Eingangsstrom Low	[mA] < 1,5
Schaltpegel High	[V] > 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja



AS-Interface Schaltschrankmodul

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Anzahl der digitalen Ausgänge		4
Beschaltung		PNP
Spannungsbereich DC [V]		10...30; (nach PELV)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]		1000
Kurzschlussfest		ja
Galvanisch entkoppelt		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-25...80
Schutzart		IP 00; IP 20
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50295	
AS-i Kennwerte		
AS-i Profil		S-7.0
AS-i E/A-Konfiguration [hex]		7
AS-i ID-Code [hex]		0
AS-i Zertifikat		05001
Mechanische Daten		
Montageart		Tragschienenmontage
Werkstoffe		PA; PVC
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	LED, gelb
	Betrieb	LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen:		
Anschluss		