




Tag RFID

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM



Données électriques

Fréquence de fonctionnement	[MHz]	13,56
Taille mémoire	[bit]	1280
Type de mémoire		EEPROM
Type de puce		ICODE SLIX-S
Nombre de blocs		40
Taille des blocs	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
Norme RFID		ISO 15693
Cycles de lecture max.		illimité
Cycles d'écriture max.		100000

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-50...80
Température de stockage	[°C]	-50...250
Protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	39,916
Dimensions	[mm]	76 x 19 x 28
Matières		High Temperature; PA 6.6; résine époxy



Tag RFID

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM

Données supplémentaires

portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)

antenne	distance écriture/lecture (mm)	distance de lecture et d'écriture en cas de montage sur métal (mm)
ANT410	10	10
ANT411	22	22
ANT420	10	10
ANT421	30	30
ANT421 + E80390	58	32
ANT430	23	23
ANT431	35	35
ANT513	58	50
ANT515 / ANT516	30	25
ANT515 / ANT516 + E80391	43	30
ANT600	105	85