


AL3001



PROFINET-Switch

ETH Switch SL PN-A 6P IP69K



Abhängig von der Variante sind manche LEDs inaktiv



Einsatzbereich	
Ausführung	Unmanaged Switch für den Feldeinsatz
Applikation	für PROFINET-Netzwerke
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	8...32 DC; (US ; nach SELV/PELV; cULus: 8...28 DC)
Nennspannung DC [V]	12 / 24
Stromaufnahme [mA]	100; (US; 24 V: 50 mA)
Schutzklasse	III
Verpolungsfest	ja
Schnittstellen	
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet
Anzahl der Ethernet Schnittstellen	6
Übertragungsstandard	10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate	10 MBit/s; 100 MBit/s



PROFINET-Switch

ETH Switch SL PN-A 6P IP69K

Hinweis zu Schnittstellen	PROFINET Conformance Class A (CC-A)
	Bearbeitungstyp: Store and Forward
	Auto Polarity
	Auto Negotiation
	Auto MDI-X
	QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
	Prioritätswarteschlangen: 4
	MAC-Tabellengröße: 2000 Adressen
	Blockieren: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Lagertemperatur	[°C]	-25...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	4000
Schutzart	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)	
Schutzart (NEMA 250)	6P	
Verschmutzungsgrad	2	
Chemische Medien	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	UN/ECE-R10 Störaussendung und Störfestigkeit:	100 V/m
	DIN EN 61000-6-2 ESD	
	DIN EN 61000-6-4 Burst	
	ISO 7637-2 Impuls 1	Schärfegrad 4 / Funktionszustand C (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 2a	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 2b	Schärfegrad 4 / Funktionszustand C (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 3a	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 3b	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 4	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 5a	Schärfegrad 3 / Funktionszustand A (12 V)
	ISO 7637-2 Impuls 1	Schärfegrad 4 / Funktionszustand C (24 V)
	ISO 7637-2 Impuls 2a	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
	ISO 7637-2 Impuls 2b	Schärfegrad 4 / Funktionszustand C (24 V)
	ISO 7637-2 Impuls 3a	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
	ISO 7637-2 Impuls 3b	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
	ISO 7637-2 Impuls 4	Schärfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27	
Schneller Temperaturwechsel	EN 60068-2-30	
	EN 60068-2-78	
	EN 60068-2-52	
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
	EN 60068-2-27	

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	315,65
Werkstoffe	Gehäuse: PA grau; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L)	

**PROFINET-Switch**

ETH Switch SL PN-A 6P IP69K

Werkstoff Dichtung	EPDM
--------------------	------

Zubehör

Lieferumfang	Verschlusskappe: 1 x M12, Edelstahl, E12542
--------------	---

Bemerkungen

Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Ethernet

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: D; Dichtung: EPDM

**X01...X06**

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	nicht belegt

Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A

**X31**

1	+ 24 V DC (US)
2	nicht belegt
3	GND (US)
4	nicht belegt