
XC0075

Détecteur inductif

IOW2010-ARKG/6M/PVC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 trous de fixation M4 renforcé

CE

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	10
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 26
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	4,5
Courant de sortie minimum	[mA]	4
Courant résiduel max.	[mA]	0,6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	250

XC0075

Détecteur inductif

IOW2010-ARKG/6M/PVC

Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Portée	[mm]	10
Portée réelle Sr	[mm]	10 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...8,1
Exactitude / dérives		
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM		EN 60947-5-2
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Montage		encastrable
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 26
Matières		PBT
Afficheurs / éléments de service		
Indication		Indication de commutation: 1 x LED, jaune
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		

Câble: 6 m, PVC

Raccordement

