


ZB0864



Caméra Ethernet pour engins mobiles

O2MXOOKG/E3/GM/180



Caractéristiques du produit		
Angle d'ouverture	[°]	180 x 130
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	9...30 DC
Puissance absorbée	[W]	2
Limiteur de surtension		oui; (jusqu'à 80 VDC)
Détecteur d'images		haute résolution 1/3" CMOS rolling shutter, 1280H x 960V
Sorties		
Sortie vidéo		PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
Plage évaluable		
Angle d'ouverture	[°]	180 x 130
Interfaces		
Nombre des interfaces Ethernet		1
Protocole		DHCPv4; static IPv4



Caméra Ethernet pour engins mobiles

O2MXOOKG/E3/GM/180

Remarque sur le protocole		RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
		ISO17215-2014
		IEEE1722 (AVB)
		ARP

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Température de stockage	[°C]	40...125
Protection		IP 67; IP 69K
Fluides chimiques	DIN12116	résistant aux acides classe 2 à 3

Tests / Homologations		
CEM	DIN EN 61000-6-4	pour environnements industriels
	DIN EN 61000-6-2	pour environnements industriels
Essai au brouillard salin	IEC 60068-2-52	

Données mécaniques		
Poids	[g]	328,65
Rayon de courbure minimum	[mm]	50; (Câble)
Matières		boîtier: aluminium anodisé; lentille: verre flotté durci chimiquement

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - Ethernet

Connecteur: 1 x M12; codage: D



1 TD +
2 RD +
3 TD -
4 RD -

Raccordement électrique - Alimentation en tension

Connecteur: 1 x M12; codage: A



1 Power
2 NC
3 0 V
4 NC