


ZB0050



Arrêt d'urgence à câble

Rope Switch DH



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	110...240 AC / 5...24 DC
Tension d'isolement assignée	[V]	500
Sorties		
Technologie	contact à rupture brusque; tension de commutation max.: 240 V; puissance de commutation: 720 VA; courant thermique: 10 A	
Fonction de sortie	contact auxiliaire	2 x normalement ouvert
	contact de sécurité	4 x NF
Courant de sortie minimum	[mA]	5; (5 V DC)
Pouvoir de coupure	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (charge inductive)	
Protection courts-circuits	non	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection	IP 67	
Tests / Homologations		
Tenue aux chocs		15 g / 11 ms
Tenue aux vibrations		10-500 Hz



Arrêt d'urgence à câble

Rope Switch DH

Données mécaniques	
Poids [g]	1498,5
Matières	boîtier: aluminium moulé sous pression jaune; contact de commutation: argenté
Indications de durée de vie	Cycles de commutation (mécaniques): > 1.000.000
Position de montage	au choix
Longueur du câble	125 m; (chaque côté)
Force d'actionnement [N]	< 125; (force de serrage: 130 N)
Raccordement électrique	
Protection nécessaire	10 A; très rapide
Remarques	
Remarques	Pour des informations sur l'installation et l'utilisation voir la notice d'instructions.
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Bornes de raccordement: ...2,5 mm ²	
Raccordement	

