


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVT069



Produktmerkmale

Kabeldose

Für Sensoren mit

M12-Steckverbindung

silikonfrei

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	DC PNP
Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit [A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...100
Schutzart	IP 68 / IP 69K

Mechanische Daten

Ausführung	abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper	PVC transparent
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	0,7...0,9
Gewicht [kg]	0,102

Anzeigen / Bedienelemente

Schaltzustandsanzeige	LED	2 x gelb
Betrieb	LED	grün


Elektrischer Anschluss

Anschluss	PVC-Kabel / 2 m; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm
Mantelfarbe	orange

Anschlussbelegung

Adernfarben

BK	schwarz
BN	braun
BU	blau
WH	weiß



Bemerkungen



E11637

ADOAH043VAS0002E04

Verbindungstechnik

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---


ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE — E11637 — 01.10.2004

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVT069

no longer available - archive entry

replaced by: EVT069



Product characteristics

Socket

For sensors with

M12 connector

Free from silicone

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design DC PNP

Operating voltage [V] 10...30 DC

Current rating [A] 4

Environment

Ambient temperature [°C] -25...100

Protection IP 68 / IP 69K

Mechanical data

Design angled

Material body PVC transparent

Material nut stainless steel 316L / 1.4404

Tightening torque for knurled nut [Nm] 0.7...0.9

Weight [kg] 0.102

Displays / operating elements

Output status indication LED 2 x yellow

Operation LED green

Electrical connection

Connection PVC cable / 2 m;
4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm); Ø 5 mm

Sheath colour orange

Wiring


Core colours

BK black

BN brown

BU blue

WH white



Remarks



E11637

ADOAH043VAS0002E04

Connection technology

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---


ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — GB — E11637 — 01.10.2004

no longer available - archive entry

replaced by: EVT069

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT069



Caractéristiques du produit

Connecteur femelle

Pour détecteurs avec

Connecteur M12

Sans silicone

Contacts dorés

Données électriques

Technologie DC PNP

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Courant de sortie [A] 4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...100

Protection IP 68 / IP 69K

Données mécaniques

Version coudé

Matière corps PVC transparent

Matière bague moletée inox (1.4404 / 316L)

Couple de serrage maxi pour écrou [Nm] 0,7...0,9

Poids [kg] 0,102

Afficheurs / éléments de service

Indication de commutation LED 2 x jaune

Disponibilité LED vert

Raccordement électrique

Raccordement câble PVC / 2 m;
4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm

Couleur de la gaine orange

Branchement

Couleurs des fils


conducteurs

BK noir

BN brun

BU bleu

WH blanc



Remarques

**E11637**

ADOAH043VAS0002E04

Technologie de connexion

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR — E11637 — 01.10.2004

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT069