




AS-Interface CanOpen Gateway mit SPS

ControllerE 1Mstr CO RS232

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC1331
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich	
Applikation	Dezentrale Steuerung; CANopen-Gateway
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	24 DC
Stromaufnahme [mA]	< 500
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	10
Max. Leistungsaufnahme [VA]	10
Anzahl AS-i Master	1
Schnittstellen	
Kommunikationsschnittstelle	RS232; CAN
CAN	
Anzahl der CAN Schnittstellen	1



AS-Interface CanOpen Gateway mit SPS

ControllerE 1Mstr CO RS232

Protokoll		CANopen	
Verwendungstyp		Datenübertragung	
RS232			
Anzahl der RS232 Schnittstellen		1	
Übertragungsrate		9600...115200 Baud	
Steckertyp		RJ11	
Verwendungstyp		Programmierung	
Hinweis zu Schnittstellen		galvanisch getrennt	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur		[°C]	0...60
Lagertemperatur		[°C]	-20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit		[%]	95
Schutzart		IP 20	
AS-i Kennwerte			
AS-i Version		2.1	
AS-i Master Profil		M3	
Mechanische Daten			
Gehäuse		Klemmschienengehäuse	
Werkstoffe		Aluminium; Stahlblech verzinkt	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Funktion	3 x LED, rot
			2 x LED, grün
			2 x LED, gelb
			Vollgrafik-LCD-Display
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			
Anschluss			

