




Verbindungskabel

VDOAH042MSS0001H03STGF030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
|-----------------------|-------------|

Elektrische Daten

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Betriebsspannung | [V] | 10...30 DC |
| Schutzklasse     |     | III        |

Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Schutzart           |      | IP 67    |

Mechanische Daten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Werkstoffe               | TPU                 |
| Werkstoff Griffkörper    | TPU                 |
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |

Anzeigen / Bedienelemente


|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Anzeige | Schaltzustand | 1 x LED, gelb |
|         | Betrieb       | 1 x LED, grün |

Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt




## Verbindungskabel

VDOAH042MSS0001H03STGF030MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, halogenfrei; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

