
AC2006

AS-Interface Modul

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC5215
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 Beschriftungsfeld

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 135
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 4
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		4; (2 x 2)
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Spannungsversorgung	[V]	20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	100
Eingangsstrom High	[mA]	> 5
Eingangsstrom Low	[mA]	< 1,5
Schaltpegel High	[V]	> 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja

AC2006

AS-Interface Modul

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Ausgänge						
Elektrische Ausführung		AS-i				
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85				
Schutzart		IP 67				
Zulassungen / Prüfungen						
EMV		EN 50295				
AS-i Kennwerte						
AS-i Profil		S-0.0				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	0				
AS-i ID-Code	[hex]	0				
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3
		Buchse	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Pin	4	2	4	2
Mechanische Daten						
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen				
Werkstoffe		PBT				
Anzeigen / Bedienelemente						
Anzeige		Betrieb	LED, grün			
		Funktion	LED, gelb			
Bemerkungen						
Verpackungseinheit		1 Stück				

Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:

Steckverbindung: M12; Codierung: A

