

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

Applikation

Für den Einsatz in industriellen Anwendungen

ErfassungsbereichReichweite mit
Faseroptikverstärker Typ

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Reichweite Faseroptik

[mm]

200

OBF

Reichweite Faseroptik

[mm]

450

OCF (High Power)

Reichweite Faseroptik

[mm]

2770

OO50

Reichweite Faseroptik

[mm]

800

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...70

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

51

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M4

E20703



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Tastkopflänge	[mm]	15
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faseranordnung		●
Kerndurchmesser	[mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4301 (Edelstahl / 304)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M4, Edelstahl Zahnscheiben: 4
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken:, E20600

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------