CR1085

Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen

R360/PDM NG/DialogDisplay/C



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...32 DC
Leistungsaufnahme	[W]	7,2
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		1
Anzahl der analogen Eingänge		1
Analogeingang Strom	[mA]	0...20
Analogeingang Spannung	[V]	0...32
Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge		1
Software / Programmierung		
SPS Funktion nach IEC 61131-3		ja
Schnittstellen		
Anzahl der CAN Schnittstellen		4
Anzahl der Ethernet Schnittstellen		1

CR1085

Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen

R360/PDM NG/DialogDisplay/C

Anzahl der USB Schnittstellen		2	
Anzahl der Video (FBAS) Schnittstellen		2	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	1669	
Montageart		Auf-/Einbau	
Abmessungen	[mm]	146 x 225 x 64,5	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige			7" Farb-Display
Bedienelemente		9	frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten
		1	Kreuzwippe mit Druckfunktion
Displayauflösung		800 x 480	
Displaytyp		Farb-Display	
Displaygröße		7"	
Display-Hintergrundbeleuchtung		LED	
Datenspeicher			
Echtzeituhr		ja	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			
Steckverbindung: 1 x M12			