



Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

D100/230VAC/3-CHANNEL

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale

Gehäuse	Klemmschienengehäuse
Abmessungen [mm]	75 x 100 x 110

Einsatzbereich

Applikation	Auswertung von Impulsfolgen auf Erreichen einer Minimdrehzahl an Anlagen; Zentrifugen; Rührwerke
-------------	--

Elektrische Daten

Nennspannung AC [V]	< 230
Nennspannung DC [V]	24
Nennspannungstoleranz [%]	10
Nennspannungstoleranz 2 [%]	10
Nennfrequenz AC [Hz]	50...60
Hilfsenergie für Sensorik DC [V]	24

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der Relais-Ausgänge: 3
------------------------------	-------------------------------

Ausgänge

Anzahl der Relais-Ausgänge	3
Kontaktbelastbarkeit	4 A / 250 V AC (30 V DC)

Mess-/Einstellbereich

Einstellbereich [Imp/min]	50...500
---------------------------	----------

Genauigkeit / Abweichungen

Hysterese [% von Sr]	< 5
Reproduzierbarkeit [% von Sr]	< 5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	0...55
--------------------------	--------



Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

D100/230VAC/3-CHANNEL

Schutzart	IP 40	
Schutzart Klemmen	IP 20	
Mechanische Daten		
Gehäuse	Klemmschienengehäuse	
Abmessungen [mm]	75 x 100 x 110	
Werkstoffe	Kunststoff	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, grün
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Bemerkungen	*) Sonderbauform	
Elektrischer Anschluss		
Klemmen: ...2,5 mm²		
Anschluss		