




Schaltnetzteil 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Auslaufartikel

Alternativartikel: DN4034

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Elektrische Daten

Nennspannung AC	[V]	400...500
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Eingangsspannung DC	[V]	450...820
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	340...576
Ausgangsspannung DC	[V]	24...28
Schutzklasse		I; (IEC 61140)
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	80
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 80
Ausgangsspannung	[V]	einstellbar
Ausgangsspannungstoleranz	[%]	2
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	20
Anzahl Ausgangsstromkreise		1
Max. Restwelligkeit	[%]	0,1
Derating	[W/K]	12 (60...70 °C)

Ausgänge

Kurzschlusschutz	ja
------------------	----



Schaltnetzteil 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Überlastfest	ja
--------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	0...70
--------------------------	--------

Schutzart	IP 20
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	

MTTF [Jahre]	58
--------------	----

Mechanische Daten

Gewicht [g]	1810,6
-------------	--------

Montageart	Tragschiene; (TH35 (EN 60715))
------------	--------------------------------

Werkstoffe	Aluminium
------------	-----------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Ausgangsspannung	LED, grün
	Überlast	LED, rot
	Kurzschluss	LED, rot blinkt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Klemmen: 1,5...6 mm²

Anschluss

