

DN3012




Schaltnetzteil 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DN4012

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 Potentiometer



Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz	[%]	10
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	100...240
Ausgangsspannung DC	[V]	24...28
Schutzklasse		I; (IEC 61140)
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	1000
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 1000
Ausgangsspannung	[V]	einstellbar
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	5
Anzahl Ausgangsstromkreise		1
Max. Restwelligkeit	[mV]	50
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9



Schaltnetzteil 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Externe Eingangsabsicherung	10 A; B
Derating [W/K]	3% / K (> 60° C)
Netzausfallüberbrückungszeit [ms] (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	205

Ausgänge	
Kurzschlussfest	ja
Überlastfest	ja
Belastbarkeit DC-OK-Signal	30 V DC (< 1 A)

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	0...70
Schutzart	IP 20

Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	0,987
Montageart	Tragschiene; (TH35 (EN 60715); Freiräume zur Konvektionskühlung 20 mm)
Abmessungen [mm]	129 x 50 x 136
Werkstoffe	AlMg3; Stahlblech; PC


Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	DC ok	1 x LED, grün
	Überlast	1 x LED, rot

Bemerkungen	
Bemerkungen	Ausgangsspannung gemäß SELV, PELV
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen:

Anschluss



- 1: primär
2: sekundär