


Prozessadapter für kleine Durchflussmengen

FLOW ADAPT SI TI

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich

Ausführung	für Strömungssensoren und Strömungswächter \$mit_Adapter_singular	
Montage	über Einschraubverschraubung G1/8A, Einbaulage beliebig	
Mediumtemperatur	[°C]	0...80; (Temperaturgradient: 1 K/min)
Druckfestigkeit	[bar]	30

Mess-/Einstellbereich

Durchflussbereich	[ml/min]	2...100
-------------------	----------	---------

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	92,8
Abmessungen	[mm]	M12 x 1
Gewindebezeichnung		M12 x 1
Werkstoffe		3.7235 (Titan)

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------