


E70190



Einbaustecker

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 O-Ring



Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 125 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...85

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g] 19,9

Abmessungen [mm] 18 x 18 x 20

Einbaugewinde PG 9

Werkstoffe Zinkdruckguss

Werkstoff Griffkörper Zinkdruckguss

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E70190



Einbaustecker


ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN/YE =	grün / gelb
WH =	weiß