


RFID-Tag

ID-TAG/51x48x12,6/04



Einsatzbereich

Applikation

RFID-Codierung von metallischen Behältern

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz [MHz]

860...930

Speichergröße [bit]

512

Speichertyp

EEPROM

Chiptyp

Impinj Monza 4QT

Tag Identifier (TID) [Byte]

8

Elektronischer Produktcode (EPC)

128 bit

RFID-Standard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Max. Lesezyklen

unbegrenzt

Max. Schreibzyklen

100000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...85

Lagertemperatur [°C]

-40...85

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g]

126,3

Abmessungen [mm]

48 x 51 x 12,6

Werkstoffe

Gehäuse: Polycarbonat-ABS

Bemerkungen

Verpackungseinheit

5 Stück

E80414



RFID-Tag

ID-TAG/51x48x12,6/04

Weitere Daten

Leseabstand (m)

DTE80x	1,2
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	3
ANT820 / ANT920	1