DX2053

Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC





Schalttafelausschnitt 91 x 43 mm

Produktmerkmale		
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116
Einsatzbereich		
Applikation		Anzeige und Überwachung analoger Signale; z.B. von Druck-, Temperatur- oder Strömungssensoren
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	100
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Eingänge		
Anzahl der analogen Eingänge		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogeingang Strom	[mA]	0...20
Analogeingang Spannung	[V]	-10...10
Auflösung Analogeingang		16 bit
Genauigkeit Analogeingang	[%]	0,1
Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge		4
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	200
Anzahl der analogen Ausgänge		1
Analogausgang Strom	[mA]	0...20
Max. Bürde	[Ω]	270
Analogausgang Spannung	[V]	-10...10
Genauigkeit Analogausgang	[%]	0,1
Überlastfest		ja
Auflösung Analogausgang		16 bit

DX2053

Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Lagertemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 65
Schutzart Klemmen		IP 20

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	299
Montageart		Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116
Werkstoffe		Noryl UL94-V-0

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Farb-Display	Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen:

Anschluss