


E10617



Verbindungskabel

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Schutzklasse	III

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen [mm]	15 x 15 x 46
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E10617



Verbindungskabel

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



Elektrischer Anschluss


Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



E10617



Verbindungskabel

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Anschluss

