


E10210



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA030MSS0005H03



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei; Schleppketteneignung

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

204,8

Abmessungen

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

Werkstoffe

TPU schwarz

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Schleppketteneignung

ja

Schleppketteneignung

Biegeradius bei flexiblem Einsatz

min. 10 x Kabeldurchmesser

Verfahrgeschwindigkeit

max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler
Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5
m/s²

Biegezyklen

> 2 Mio.

Torsionsbeanspruchung

± 180 °/m

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E10210



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA030MSS0005H03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss



BN =	Adernfarben :	braun
BU =		blau
GN/YE =		grün / gelb