




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG032--S0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart	IP 65	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	146,6
Werkstoffe	TPU transparent	
Werkstoff Griffkörper	TPU, transparent	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAG032--S0005A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Rastverbindung



Anschluss



Adernfarben :
 BK = schwarz
 BN = braun
 BU = blau