




Verbindungskabel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 50

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	113,9
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 3 m, PVC, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Sub D, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



E11572



Verbindungskabel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Anschluss

