


E11067



Einbaubuchse

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O-Ring



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	22,8
Einbaugewinde		PG 9
Werkstoffe		Zinkdruckguss
Werkstoff Griffkörper		Zinkdruckguss

Zubehör

Lieferumfang		Mutter: 1 x PG9
--------------	--	-----------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E11067



Einbaubuchse

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss



Anschluss



BK = Adernfarben :
schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß