


# E12652



## Verbindungskabel

VDOGX050MSS00,5H05STGH005MSS



| Einsatzbereich            |      |                       |
|---------------------------|------|-----------------------|
| Besondere Eigenschaft     |      | Vergoldete Kontakte   |
| Ausführung                |      | Powerkabel, L-codiert |
| Elektrische Daten         |      |                       |
| Betriebsspannung          | [V]  | 64 DC                 |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A]  | 16                    |
| Umgebungsbedingungen      |      |                       |
| Umgebungstemperatur       | [°C] | -40...90              |
| Schutzart                 |      | IP 67                 |
| Mechanische Daten         |      |                       |
| Gewicht                   | [g]  | 139,8                 |
| Werkstoffe                |      | PP                    |
| Werkstoff Griffkörper     |      | TPE                   |
| Werkstoff Überwurfmutter  |      | Messing, vernickelt   |
| Bemerkungen               |      |                       |
| Verpackungseinheit        |      | 1 Stück               |



## Verbindungskabel

VDOGX050MSS00,5H05STGH005MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Elektrischer Anschluss - 2

Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

