


# E12744



## Klemmhalter mit Festanschlag

FIXING/M12/NT/MS/END STOP



### Einsatzbereich

Ausführung mit Festanschlag

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	36,7
Montagehinweis	Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung); Durch den Werkstoff Messing kann es zu negativen Einbausprüngen kommen (Verringerter Schaltabstand)
Abmessungen [mm]	M16 x 1 / L = 33,5
Gewindebezeichnung	M16 x 1
Innendurchmesser [mm]	12
Werkstoffe	Messing weißbronze-beschichtet; Muttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzugsdrehmoment [Nm]	5; (Befestigungsmuttern: 20)

### Zubehör

Lieferumfang Muttern: 2

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Diagramme und Kurven

Montage

