




Konfektionierbare Buchse

SDOGB050ZDSFKPG



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 400 AC/DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	9
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	48,808
Werkstoff Griffkörper		PA; PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Werkstoff Dichtung		NBR
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

E12774



Konfektionierbare Buchse

SDOGB050ZDSFKPG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; AWG 16

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: PA; PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Dichtung: NBR; Kontakte: vergoldet



Anschluss

