


E12356



Konfektionierbare Buchse

SDOGH040MSSFKSG



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...85
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]	47,6
Abmessungen [mm]	20 x 20 x 58
Werkstoffe	Zinkdruckguss vernickelt
Werkstoff Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E12356



Konfektionierbare Buchse

SDOGH040MSSFKSG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: B; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt;
Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: schirmbar



Anschluss

