

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Applikation	Kleiner Biegeradius

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Reichweite Fiberoptik [mm]	150
----------------------------	-----

OBF

Reichweite Fiberoptik [mm]	210
----------------------------	-----

OCF (High Power)

Reichweite Fiberoptik [mm]	2590
----------------------------	------

OO50

Reichweite Fiberoptik [mm]	800
----------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mechanische Daten

Gewicht [g]	47
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4

E20615



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

Tastkopflänge	[mm]	15
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	9
Faseranordnung		
Kerndurchmesser	[mm]	16 x 0,25
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M4 Zahnscheiben: 4
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken:, E20600

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------