
E20750

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 biegbar

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Applikation		Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	200
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	450
OCF (High Power)		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	2780
OO50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	800
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	49,5
Ausführung Tastkopf		biegbar
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	15
Faseranordnung		◉
Kerndurchmesser	[mm]	1
Werkstoffe		Gewindehülse: Messing weißbronze-beschichtet
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 4 x M4
		Zahnscheiben: 4
Zubehör optional		Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600

E20750

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück