




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-50-V-V-M5/16/R



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ		OBf; ODf; OMf
OBf		
Reichweite Faseroptik	[mm]	1000
ODf		
Reichweite Faseroptik	[mm]	4
OMf		
Reichweite Faseroptik	[mm]	800
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-58...315
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	204
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Gesamtlänge	[mm]	900
Minimaler Biegeradius	[mm]	19
Faseranordnung		●
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas

E20825



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-50-V-V-M5/16/R

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 4 x M8
	Klemmringe: 2
	O-Ringe: 2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück