E60112

Messrad

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Einsatzbereich		
Ausführung		Kunststoff glatt
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	61,5
Innendurchmesser	[mm]	10
Außendurchmesser	[mm]	63,66
Werkstoffe		Rad: Aluminium; Oberflächenbeschaffenheit: PU
Anzugsdrehmoment	[Nm]	1,5; (Befestigungsschraube)
Belaghärte		90 Shore A
Umfang	[mm]	200
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück